



CoreLine Recessed Spot

RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR

32° - 827 warm white - Power supply unit regulating - Push-in connector 6-pole - White

Το CoreLine Recessed Spot είναι μια σειρά χωνευτών σποτ η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των φωτιστικών με λαμπτήρες αλογόνου. Η εμφάνισή τους που μοιάζει με αυτή των λαμπτήρων αλογόνου καθώς και η ελκυστική τιμή τους διευκολύνει τους πελάτες να μεταβούν στην επιλογή LED. Αυτό το προϊόν παρέχει φυσικό εφέ φωτισμού για εφαρμογές φωτισμού ανάδειξης, όπως και άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση. Με τα κουμπωτά βύσματα, η τοποθέτηση είναι γρήγορη και πολύ εύκολη.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30 [Temperature 650 °C., duration 30 s]
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	32°	Σήμανση ευφλεκτότητας	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Χρώμα πηγής φωτός	827 warm white	Σήμανση CE	CE mark
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Σήμανση ENEC	-
Αριθμός οργάνων	1 unit	Περίοδος εγγύησης	5 years
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSR [Power supply unit regulating]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι		
Τύπος οπτικού συστήματος	32 [Beam angle 32°]		
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	32°		
Διασύνδεση ελέγχου	Analog		
Σύνδεση	PI6 [Push-in connector 6-pole]		
Καλώδιο	-		
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)		

CoreLine Recessed Spot

	useful life (B50) value also represents the B10 value.
Σταθερή φωτεινότητα	No
Αριθμός προϊόντων ανά MCB	-
Σήμανση RoHS	RoHS mark
Βαθμός συνδυασμένης θάμβωσης CEN	22

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ρεύμα εκκίνησης	7 A
Χρόνος εκκίνησης	500 ms
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.9

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό στερέωσης	Stainless steel
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Overall height	66,5 mm
Overall diameter	95 mm
Χρώμα	White

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP44 [Wire-protected, splash-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0.2 J standard]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	650 lm
--------------------	--------

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	82 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	85
Αρχική χρωματικότητα	(0.46, 0.41) SDCM <5
Αρχική ισχύς εισόδου	8 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 to +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10%

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869938417399
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR
EAN/UPC	8718699384173
Κωδικός παραγωγέας	38417399
Local Code	RS140B6R827WHFR
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	18
Αρ. υλικού (12NC)	912401483119
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,368 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CoreLine RS140B/RS141B

CoreLine Recessed Spot

