



CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC

CoreLine Panel, 34 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, Trådlös, Interact Ready

Philips CoreLine Panel Generation 5 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och lättanvänd med utmärkt belysning. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa MultiLumen-funktion ger möjlighet att välja mellan tre ljusflöden i en och samma armatur. Det blir enklare att välja rätt produkt, du kan tillgodose kundernas önskemål med större flexibilitet på plats och färre produktkoder behövs på lagret. Det är dessutom enkelt att installera CoreLine RC132V tack vare en snabbkontakt eller Wieland-koppling. I den här CoreLine-serien finns även Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med gateways, sensorer och programvaror för Interact.

Produktdata

Allmän information

Utbytbar ljuskälla

Nej

Antal driftdonsenheter

1 enhet

Driftdon ingår

Ja

Kommentarer

* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.

Anslutningsmöjligheter

Interact Ready

Lighting Technology

LED

Värdetrappa

Prestanda

Inbyggd styrning

Interact SNS210-sensor

CE-märkning

Ja

Garantitid

5 år

Säkerhetsmärkning, antändlighet

För montering på normalantändliga ytor

ENEC-märkning

ENEC-märkning

Glödtrådstest

Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

EU RoHS-kompatibel

Ja

Ljusteknik

Ljusflöde

3 600 lm

Korrelerad färgtemperatur (nom)

4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)

100 lm/W

CoreLine Panel

Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	-
Armaturens ljusstrålefördelning	110°
Enhetlig bländmärkning	22

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	35 W
Ingående ström	8 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	34 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggånga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, reglerande
Styrgränssnitt	Trådlös
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1197 mm
Total bredd	297 mm
Total höjd	42 mm

Mått (höjd × bredd × djup)	42 x 297 x 1197 mm
----------------------------	--------------------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20/44 [Petsäker, kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L75

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	10%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC
Fullständigt produktnamn	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC
Full EOC	871869938519400
Beskrivning av lokal kod	7015782
Beställningsnummer	38519400
Materialnummer (12NC)	912401483126
Lokal kod	7015782
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699385194
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699385194

CoreLine Panel

Måttskiss

