




CoreLine Panel

RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC

CoreLine Panel, 34 W, 620x620 mm, 3600 lm, 4000 K,
Bezdrátové, Interact Ready, UGR19

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Vrstva	Výkon
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	Vestavěné ovládání	Čidlo Interact SNS210
Včetně předřadníku	Ano	Značka CE	Ano
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	Záruční lhůta	5 let
Konektivita	Interact Ready	Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Lighting Technology	LED	Značka ENEC	Značka ENEC
		Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
		Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
		RoHS	
		Světelné technické	
		Světelný tok	3 600 lm
		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K

CoreLine Panel

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	-
Divergence světelného paprsku svítidla	90°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	19

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Průměrná spotřeba energie CLO	35 W
Náběhový proud	8 A
Doba náběhového proudu	0,25 ms
Spotřeba energie	34 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj, regulační
Ovládací rozhraní	Bezdrátové
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	622 mm

Celková šířka	622 mm
Celková výška	42 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	42 x 622 x 622 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	10%
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Označení a balení

Objednávací název produktu	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC
Celý název výrobku	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC
Full EOC	871869938522400
Objednávací kód	38522400
Číslo materiálu (12NC)	912401483129
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699385224
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699385224

CoreLine Panel

Rozměrové výkresy

