

CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel, 35 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Panel možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá všeobecného osvetlenia. K dispozícii sú dve verzie – svietidlá s kancelárskou optikou (OC), ako aj svietidlá pre použitie mimo pracovných priestorov (NOC).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Výkon
Značka CE	Áno
Záručná lehota	5 roky
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy

Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	3 600 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	105 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	-
Rozptyl svetelného lúča svietidla	90°
Jednotná miera oslnenia CEN	19

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
-----------------	-----------

CoreLine Panel

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Priemerná spotreba pri CLO	35 W
Nárazový prúd	20,4 A
Čas zapínania	0,195 ms
Spotreba	35 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	24

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájac/napájacia zdroj/transformátor	Napájacia jednotka s rozhraním DALI
Ovládacie rozhranie	DALI
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmakrylát
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opáľové
Celková dĺžka	597 mm
Celková šírka	597 mm
Celková výška	42 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	42 x 597 x 597 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20/44 [Ochrana pred dotykom rúk; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
-----------	--

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L75


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	10%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC
Úplný názov produktu	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC
Úplný kód produktu	871869938608500
Objednávkový kód	38608500
Č. materiálu (12NC)	912401483165
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699386085
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718699386085

Rozmerový obrázok



CoreLine Panel

