



CoreLine Panel

RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC

CoreLine Panel, 35 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 3000 K, DALI, UGR19

Či ide o nové budovy alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci požadujú riešenie osvetlenia, ktoré poskytuje kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Panel možno použiť ako náhradu za funkčné svietidlá všeobecného osvetlenia. K dispozícii sú dve verzie – svietidlá s kancelárskou optikou (OC), ako aj svietidlá pre použitie mimo pracovných priestorov (NOC).

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Značka ENEC	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Vrátane napájača	Áno	Svetelné technické	
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.	Svetelný tok	3 600 lm
Technológia osvetlenia	LED	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Hodnotový rebríček	Výkon	Merný výkon (menovitý) (nom.)	100 lm/W
Značka CE	Áno	Index podania farieb (CRI)	≥80
Záručná lehota	5 roky	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
		Typ optiky	-
		Rozptyl svetelného lúča svietidla	90°
		Jednotná miera oslnenia CEN	19
		Prevádzkové a elektrické	
		Vstupné napätie	220-240 V

CoreLine Panel

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Priemerná spotreba pri CLO	35 W
Nárazový prúd	20,4 A
Čas zapínania	0,195 ms
Spotreba	35 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie ťahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	24

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka s rozhraním DALI
Ovládacie rozhranie	DALI
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmetakrylát
Materiál upevnenia	Hliník
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opáľové
Celková dĺžka	1197 mm
Celková šírka	297 mm
Celková výška	42 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	42 x 297 x 1197 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20/44 [Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
-----------	--

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súlud s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlud s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri	5 %
strednej užitočnej životnosti	50 000 h
Udržiavaný svetelný tok pri strednej	L75
užitočnej životnosti* 50 000 h	

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	10%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC
Úplný názov produktu	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC
Úplný kód produktu	871869938613900
Objednávkový kód	38613900
Č. materiálu (12NC)	912401483170
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699386139
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718699386139

Rozmerový obrázok



