




CoreLine Panel

RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel, 33 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K

Panel CoreLine Generation 5 splňuje příslib CoreLine inovativní, snadné instalace a vynikajícího osvětlení. Inovativní funkce MultiLumen panelu CoreLine, navržená jako přímá náhrada funkčních svítidel v aplikacích obecného osvětlení, nabízí tři balíčky světelného toku v jednom svítidle. To usnadňuje výběr vhodného produktu, poskytuje flexibilitu reagovat na preference zákazníků na místě a znamená méně produktových kódů na skladě. Instalace je také rychlá a snadná díky rychlospojce nebo konektoru Wieland. V této řadě jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací připravená k použití s bránami, senzory a softwarem Interact.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Záruční lhůta	5 let
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Včetně předřadníku	Ano	Značka ENEC	Značka ENEC
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Lighting Technology	LED	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Vrstva	Výkon	Světelné technické	
Značka CE	Ano	Světelný tok	3 400 lm
		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W
		Index podání barev (CRI)	≥80
		Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
		Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
		Typ optiky	-

CoreLine Panel

Divergence světelného paprsku svítidla	110°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	22

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Průměrná spotřeba energie CLO	33 W
Náběhový proud	6 A
Doba náběhového proudu	0,3 ms
Spotřeba energie	33 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor a ochrana proti napínání
Kabel	Kabel 0,25 m se zasunovacím konektorem, třífázový
Počet produktů na MCB 16 A typu B	24

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	Polymethylmethakrylát
Fixační materiál	Hliník
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	597 mm
Celková šířka	597 mm
Celková výška	32 mm

Rozměry (výška x šířka x hloubka)	32 x 597 x 597 mm
-----------------------------------	-------------------

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20/44 [Chráněno proti proniknutí prstů, proti proniknutí drátů, proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0,3 J]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L75

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se

Označení a balení

Objednací název produktu	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC
Celý název výrobku	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871869938614600
Objednací kód	38614600
Číslo materiálu (12NC)	912401483171
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699386146
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699386146

Rozměrové výkresy

