



Ledinaire panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)

Řada panelů Philips Ledinaire 4. generace (RC065B) obsahuje výběr oblíbených standardních LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné řešení. Panelová LED svítidla Ledinaire jsou k dispozici v rozměrech 600 × 600 mm, díky čemuž jsou tato svítidla ideální volbou pro širokou škálu aplikací celkového osvětlení. Naše řada panelového osvětlení Ledinaire je k dispozici také s příslušenstvím pro snadnou instalaci na různé typy stropů – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Značka hořlavosti	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Značka ENEC	-
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Včetně předřadníku	Ano	Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	RoHS	
Lighting Technology		Světelné technické	
Vrstva	Hodnota	Světelný tok	3 400 lm
Značka CE	Ano	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Záruční lhůta	3 roky	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
		Index podání barev (CRI)	≥80
		Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
		Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
		Typ optiky	Vyzařovací úhel 70°
		Divergence světelného paprsku svítidla	80°

Ledinaire panel

Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
--------------------------------	----

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	38 W
Průměrná spotřeba energie CLO	38 W
Náběhový proud	5 A
Doba náběhového proudu	0,055 ms
Spotřeba energie	38 W
Účinnost (zlomek)	0.9
Připojení	Zasunovací konektor dvoupólový
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	40

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +35 °C
------------------------	---------------



Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník extrudovaný
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Texturovaná
Celková délka	597 mm
Celková šířka	597 mm
Celková výška	39 mm

Rozměrové výkresy



Rozměry (výška x šířka x hloubka)	39 x 597 x 597 mm
-----------------------------------	-------------------

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Označení a balení

Objednávací název produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Celý název výrobku	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871869938647499
Objednávací kód	38647499
Číslo materiálu (12NC)	912401483175
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699386474
Číslování SAP – balení v krabici	4
Pouzdro – EAN/UPC	8718699386481

Ledinaire panel

