



# Панельный светильник Ledinaire

## RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

### Источник питания (Вкл./Выкл.)

В линейку панелей Philips Ledinaire Gen4 (RC065B) входит ряд популярных стандартных светодиодных светильников характерного для Philips высокого качества по приемлемой цене. Надежные, энергоэффективные и доступные по цене светодиодные панельные светильники Ledinaire последнего поколения размером 600 x 600 мм обеспечивают комфортное рассеянное освещение в самых разных условиях общего освещения. В ассортимент панельных светильников Ledinaire также входят аксессуары для легкой установки на различные типы потолков — именно то, что вам нужно.

### Данные о продукции

Общая информация		Осветительная технология	
Сменный источник света	Нет	Осветительная технология	LED
Количество единиц ПРА	1 шт.	Лестница ценности	Значение
Драйвер в комплекте	Да	Маркировка CE	Да
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Гарантийный период	3 года
		Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
		Сертификат ENEC	-
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
		Соответствие стандарту EU RoHS	Да
		Технические характеристики освещения	
		Светоотдача	3 400 лм

## Панельный светильник Ledinaire

Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Ширина светового пучка 70°
Светораспределение светильника	80°
Универсальная оценка бликования CEN	19

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	38 В
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	38 В
Пусковой ток	5 А
Время пуска	0,055 ms
Энергопотребление	38 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 2-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	40

### Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 до +35 °С
--------------------------------------	------------------

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Нет

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Полиметилметакрилат
Материал оптической крышки	-
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Текстурированный

Общая длина	597 мм
Общая ширина	597 мм
Общая высота	39 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	39 x 597 x 597 mm

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	7,5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности T <sub>c</sub>	25 °С
Подходит для случайного переключения	Нет

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Полное название продукта	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Полный код продукта	871869938647499
Код заказа	912401483175
Материал № (12NC)	912401483175
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699386474
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
EAN/UPC — короб	8718699386481

## Панельный светильник Ledinaire

### Чертеж размеров

