



Panel Ledinaire

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)

Rad panelov Philips Ledinaire 4. generácie (RC065B) obsahuje výber obľúbených štandardných LED svetidiel, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou kvality typickou pre spoločnosť Philips a výhodnou cenou. Ide o spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné riešenie. Panelové LED svetidlá Ledinaire sú k dispozícii v rozmeroch 600 × 600 mm, vďaka čomu sú tieto svetidlá ideálnou voľbou pre širokú škálu aplikácií celkového osvetlenia. Náš rad panelového osvetlenia Ledinaire je k dispozícii aj s príslušenstvom na jednoduchú montáž na rôzne typy stropov – presne to, čo potrebujete.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebříček	Hodnota
Značka CE	Áno
Záručná lehota	3 roky
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy

Značka ENEC	-
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické	
Svetelný tok	3 400 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	90 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optiky	Uhol vyžarovania 70°
Rozptyl svetelného lúča svetidla	80°
Jednotná miera oslnenia CEN	19

Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220-240 V

Panel Ledinaire

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	38 W
Priemerná spotreba pri CLO	38 W
Nárazový prúd	5 A
Čas zapínania	0,055 ms
Spotreba	38 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor, 2 pólový
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	40

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Teleso: lisovaný hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Textúrovaná
Celková dĺžka	597 mm
Celková šírka	597 mm
Celková výška	39 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	39 x 597 x 597 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
-----------	-----------------------------------

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri	7,5 %
strednej užitočnej životnosti	50 000 h
Udržiavaný svetelný tok pri strednej	L70
užitočnej životnosti*	50 000 h



Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Úplný názov produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Úplný kód produktu	871869938647499
Objednávkový kód	38647499
Č. materiálu (12NC)	912401483175
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699386474
Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8718699386481

Rozmerový obrázok



Panel Ledinaire

