



Ledinaire panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)

Philips Ledinaire panel Gen4 (RC065B) ürün yelpazesi, rekabetçi fiyata yüksek Philips kalite düzeyleriyle sunan, popüler kullanıma hazır LED armatürleri ailesidir. Güvenilir, enerji açısından verimli ve ekonomik olan bu en yeni nesil 600 x 600 mm Ledinaire LED panel ışıkları, çok çeşitli genel aydınlatma uygulamalarında dağınık, daha rahat aydınlatma için tasarlanmıştır. Ledinaire panel aydınlatma ürün yelpazemiz, farklı tavan türlerine kolayca kurulması için aksesuarlarla birlikte sunulur, tam da ihtiyaç duyduğunuz özellikler

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Değer
CE işareti	Evet
Garanti süresi	3 yıl
Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için

ENEC işareti	-
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	3.400 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Optik sistem türü	Işın açısı 70 °
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	80°
Birleşik parlama derecesi CEN	19

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz

Ledinaire panel

Başlangıç CLO güç tüketimi	38 W
Ortalama CLO güç tüketimi	38 W
Kalkış Akımı	5 A
Ani akım süresi	0,055 ms
Güç Tüketimi	38 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konektör, 2 kutuplu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	40

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +35 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum, çekilmiş
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	-
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Dokulu
Toplam uzunluk	597 mm
Genel genişlik	597 mm
Genel yükseklik	39 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	39 x 597 x 597 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
------------------------------	------------------------

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	7,5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L70
lümen bakım	



Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Tam ürün adı	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Tam ürün kodu	871869938647499
Sipariş kodu	38647499
Malzeme No. (12NC)	912401483175
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699386474
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
EAN/UPC - Kutu	8718699386481

Boyutlu çizim



Ledinaire panel

