



CoreLine Wall-mounted

WL130V LED20S/840 PSU WH

840 neutrální bílá - Power supply unit - WH

Pro nové i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízejí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada CoreLine Wall-mounted výrobků LED umožňuje nahradit tradiční na zeď připevňovaná svítidla obsahující zářivky. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o velmi snadný přechod.

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	Značka hořlavosti	NO [-]
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Značka CE	CE mark
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Značka ENEC	ENEC mark
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Záruční lhůta	5 let
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Konstantní světelný výkon	Yes
Včetně předřadníku	Ano	Počet produktů v MCB	32
Typ optiky	Opal prismatic reflector	Značka RoHS	RoHS mark
Typ optického krytu / čoček	OP [Opálová koule s lakovaným krytem]	Vstupní napětí	220-240 V
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Řídicí rozhraní	-	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	22 W
Připojení	Třípólový zasunovací konektor	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	22 W
Kabel	-	Náběhový proud	21,3 A
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Doba náběhu	1,84 ms
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s		

CoreLine Wall-mounted

Účinnost (min.)	0.9
-----------------	-----

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Polyamid
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková výška	70 mm
Celkový průměr	350 mm
Barva	WH

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	2000 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	90 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	80

Původní chromatičnost	(0.3883, 0.3876) SDCM<3
Počáteční příkon	22 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)


Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product Data

Úplný kód výrobku	871869938781599
Objednávací název produktu	WL130V LED20S/840 PSU WH
EAN/UPC – výrobek	8718699387815
Objednávací kód	38781599
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	912401483185
Celková hmotnost (kus)	1,400 kg



Rozměrové výkresy



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

CoreLine Wall-mounted

