



# CoreLine Wall-mounted

## WL131V LED34S/840 PSU WH

840 neutrální bílá - Power supply unit - WH

Pro nové i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízejí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energii a údržbu. Nová řada CoreLine Wall-mounted výrobků LED umožňuje nahradit tradiční na zeď připevňovaná svítidla obsahující zářivky. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o velmi snadný přechod.

### Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 °	Značka CE	CE mark
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Značka ENEC	ENEC mark
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Záruční lhůta	5 let
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Konstantní světelný výkon	Yes
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [ Power supply unit]	Počet produktů v MCB	32
Včetně předřadníku	Ano	Značka RoHS	RoHS mark
Typ optiky	Opal prismatic reflector	Vstupní napětí	220-240 V
Typ optického krytu / čoček	OP [ Opálová koule s lakovaným krytem]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Divergence světelného paprsku svítidla	120°	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	36 W
Řídicí rozhraní	-	Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	36 W
Připojení	Třípólový zasunovací konektor	Náběhový proud	13,5 A
Kabel	-	Doba náběhu	1,75 ms
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II		
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s		
Značka hořlavosti	NO [-]		

## CoreLine Wall-mounted

Účinnost (min.)	0.9
-----------------	-----

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

### Mechanical and Housing

Materiál pláště	Polyamid
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková výška	70 mm
Celkový průměr	480 mm
Barva	WH

### Approval and Application

IP kód	IP65 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě ]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [ 5 J vandal-protected ]

### Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3400 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	95 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	80
Původní chromatičnost	(0.3883, 0.3876)
Počáteční příkon	36 W

Tolerance spotřeby energie	+/-10%
----------------------------	--------

### Over Time Performance (IEC Compliant)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Střední životnost L70B50	50000 h
Střední životnost L80B50	38000 h
Střední životnost L90B50	18000 h
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

### Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

### Product Data

Úplný kód výrobku	871869938785399
Objednávací název produktu	WL131V LED34S/840 PSU WH
EAN/UPC – výrobek	8718699387853
Objednávací kód	38785399
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	912401483189
Celková hmotnost (kus)	3,050 kg



## Rozměrové výkresy



CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

## CoreLine Wall-mounted

