



CoreLine Wall-mounted

WL131V LED20S/840 PSED WH

CoreLine Wall-mounted, 23 W, D350 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, IP65, EL-DC

CoreLine duvara monte çözümler, CoreLine'in yenilikçi, kurulumu kolay ve yüksek kaliteli aydınlatma armatürleri sözünü yerine getirir. Dairesel şekilli, yüzeye monte armatürler hem tavan hem de duvar montajına uygundur ve koridor, hol, merdiven gibi sirkülasyon alanlarında uygulanması kolaydır. Homojen bir ışık dağılımıyla birleşen modern, göze batmayan tasarım, bu armatürün çoğu binanın mimarisine uyum sağlamasına imkan verir. İtmeli konnektörler sayesinde CoreLine WL140V'nin kurulumu hızlı ve basittir. Bu ürün ailesi, Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımlarla kullanıma hazır dahili kablosuz iletişim özelliğine sahip Interact Ready aydınlatma armatürlerini içerir.

Ürün veri

Genel Bilgiler		(B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	
Lamba ailesi kodu	LED20 [LED Module 2000 lm]	Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Değer merdiveni	Performans
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet	Garanti süresi	5 yıl
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü	Alev alma işareti	-
		ENEC işareti	ENEC işareti
		Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
		EU RoHS ile uyumludur	Evet

CoreLine Wall-mounted

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	2.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	840 nötr beyaz
Optik sistem türü	Opal prizmatik reflektör
Optik kapak tipi	Boyalı kapaklı opal çanak
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	120°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	NA W
Ortalama CLO güç tüketimi	NA W
Bitiş CLO güç tüketimi	NA W
Kalkış Akımı	22 A
Ani akım süresi	290 ms
Güç Tüketimi	23 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör, 6 kutuplu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	20

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	DALI
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Poliamit
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal

Toplam uzunluk	350 mm
Genel genişlik	350 mm
Genel yükseklik	95 mm
Toplam çap	350 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	95 x 350 x 350 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.39, 0.39) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,7 %
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	5 %
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım	L70

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	10%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	WL131V LED20S/840 PSED WH
Tam ürün adı	WL131V LED20S/840 PSED WH
Tam ürün kodu	871869938795299
Sipariş kodu	38795299
Malzeme No. (12NC)	912401483199
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699387952
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8718699388133

CoreLine Wall-mounted

Boyutlu çizim

