



Ledinaire-armatur

BN012C LED20/NW L1200 G2

Ledinaire-armatur, 20 W, L1200 mm, 2000 lm, 4000 K, Klar, IP20, TW1-ready

Kvalitet og pålitelighet, helt enkelt – det er det fine med LEDINAIRE. LEDINAIRE er enkel og gir deg det du trener. Vi bruker ikke penger på ting du ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LED-belysningen holder seg innenfor ditt prisområde, med den høyeste produktkvalitet. Denne umiddelbare tilgangen til belysning betyr at du får akkurat det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og energieffektivitet. Den slanke LEDINAIRE BN060C-armaturen er en kostnadseffektiv, energisparende LED-løsning som er utformet for almennbelysning og takbelysning. Den er også svært fleksibel og har to lyseffektalternativer pluss alternativ for montering i lyslinje.


Produktdata

Generell informasjon		ENEC-merke	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Antall utstyrsenheter	1 enhet	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Teknisk belysning	
Gjennomkobling	Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1- fase (intern ledning er ikke inkludert)	Lysytelse	2 000 lm
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Verditrapp	Verdi	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Garantiperiode	5 år	Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
		Optisk type	Spredningsvinkel på 120°

Ledinaire-armatur

Armatur lysstråle spredning	-
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	6,23 A
Innløpsti	0,0442 ms
Effektforbruk	20 W
Effektfaktor (brøk)	0.8
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel på 0,2 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	40
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	1 200 mm
Total bredde	30 mm
Total høyde	37 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	37 x 30 x 1200 mm

Målskisse



Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.3837, 0.3832) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,4 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L65 50000 h
Bruksforhold	
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BN012C LED20/NW L1200 G2
Fullstendig produktnavn	BN012C LED20/NW L1200 G2
Full EOC	871869938822599
Lokal kodebeskrivelse	3375267
Bestillingskode	38822599
Materialenr. (12NC)	912401483204
Lokal bestillingskode	3375267
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699388225
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8718699388232

