



Ledinaire Regleta

BN012C LED10/NW L600 G2

840 blanco neutro, Unidad de la fuente de alimentación
(encendido/apagado), 220-240 V

La gama de regleta Ledinaire (BN021C) contiene una selección de luminarias LED de regleta de populares de serie que se suministran con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y flexible, con posibilidad de creación de líneas de luz.


Datos del producto

Información general		Datos técnicos de la luz	
Fuente de luz sustituible	No	Flujo luminoso	1.000 lm
Número de unidades de equipo	1 unidad	Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Driver incluido	Sí	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	95 lm/W
Cableado de paso	Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Lighting Technology	LED	Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Escalera de valor	Esencial	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Marca CE	Sí	Tipo de óptica	Ángulo del haz de 120°
Periodo de garantía	3 años	Apertura del haz de luz de la luminaria	-
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Operativos y eléctricos	
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Tensión de entrada	220-240 V
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s	Line Frequency	50 to 60 Hz
Conforme con EU RoHS	Sí	Corriente de arranque	6,75 A
		Tiempo de irrupción	0,0507 ms
		Consumo de energía	10 W
		Factor de potencia (fracción)	0.8
		Conexión	Conectores fluctuantes/cables

Ledinaire Regleta

Cable	Cable de 0,2 m sin clavija
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	40
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	-
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	600 mm
Anchura global	30 mm
Altura global	37 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	37 x 30 x 600 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]

Plano de dimensiones



Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.3837, 0.3832) SDCM <5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
índice de fallos del driver 5.000 h	0,4 %
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65
Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BN012C LED10/NW L600 G2
Nombre completo del producto	BN012C LED10/NW L600 G2
Full EOC	871869938824999
Código de pedido	38824999
Código 12NC	912401483205
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699388249
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8718699388256

