



CoreLine Projector

ST150T LED22S-23-/830 PSU BK

24 ° - 830 sıcak beyaz - Power supply unit - Black and black

The CoreLine Projector armatür serisi halojen ve CDM lambalı projektörlerin yerini almak üzere tasarlanmıştır. Bunların temiz çizgileri ve çekici TCO özelliği müşterilerin LED'e geçmesine yardımcı olur. Bu armatürler vurgu aydınlatma uygulamalarında kullanılmak için doğal bir aydınlatma efekti oluşturur. Ayrıca anında enerji tasarrufu sağlar ve çok daha uzun ömürlüdür, paranız için gerçek bir değer ve çevreye dost bir çözüm sunar. Standart ray üzerine ya da yüzey montaj konektörü ile kolay kurulum.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağının ışın açısı	24 °
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU [Power supply unit]
Tertibat dahildir	Evet
Optik sistem türü	24 [Beam angle 24°]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	24°
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	3 kutuplu dahili konektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Garanti süresi	5 yıl

Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	40
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W
Ortalama CLO güç tüketimi	24 W
Bitiş CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	8,7 A
Ani akım süresi	125 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

CoreLine Projector

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Sabitlenme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Dokulu
Genel uzunluk	0 mm
Genel genişlik	180 mm
Genel yükseklik	159 mm
Genel çap	85 mm
Renk	Black and black
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	159 x 180 x 0 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]
Sürdürülebilirlik derecesi	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	2200 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	90 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç renk türü	(0.43, 0.40) SDCM<3
Başlangıç giriş gücü	24 W

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

5000 saatte sürücü arıza oranı	0,7 %
Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte kontrol	5 %
tertibatı arıza oranı	
Lumen maintenance at median useful life*	L70
50000 h	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-20 to +40 °C
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869979067799
Sipariş ürün adı	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK
EAN/UPC - Ürün	8718699790677
Sipariş kodu	79067799
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	912401483217
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,710 kg




Boyutlu çizim




ST150T LED22S-23-/830 PSU BK


Fotometrik bilgi



IFAS1_ST150T1xLED22S830MB



IFCC1_ST150T1xLED22S830MB



IFPC1_ST150T1xLED22S830MB

