



CoreLine Projector

ST150T LED22S-23-/840 PSU BK

CoreLine Projector, 24 W, 2200 lm, 4000 K, Keilakulma 24°, Musta ja musta

CoreLine Projector on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-valaisimet myymälä- ja majoituskohteissa. Kiskokiinnitteisen valaisimen avulla voidaan korostaa haluttuja tuotteita tai kohteita. Selkeän muotoilun, integroidun ohjaimen ja 23–36 asteen avauskulman ansiosta CoreLine Projector soveltuu monenlaisiin kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Valonlähteen keilakulma	24 °
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	Optiikan tyyppi	Keilakulma 24°
Lighting Technology	LED	Valaisimen valokeilan hajautus	24°
Arvoasteikko	Hinta-laatu	Häikäisyindeksi	Not applicable
CE-merkintä	Kyllä	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Takuuaika	5 vuotta	Tulojännite	220-240 V
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Viivatiheys	50 to 60 Hz
ENEC-merkintä	-	Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s	Keskimääräinen CLO-energiankulutus	24 W
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	CLO-tehonkulutus	- W
Valaistuksen tekniset tiedot		Kytkevätvirtasäys	8,7 A
Valovirta	2 200 lm	Kytkevääika	125 ms
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K	Virrankulutus	24 W
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W	Tehokerroin (murtoluku)	0.9
		Liitäntä	Läpivientiliitin, 3-napainen

CoreLine Projector

Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	40

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta ja musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	180 mm
Kokonaiskorkeus	159 mm
Kokonaishalkaisija	85 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	159 x 180 x 0 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	0,7 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK
Koko tuotenimi	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK
Full EOC	871869979068499
Tilauskoodi	79068499
Tuotekoodi (12NC)	912401483218
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699790684
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718699790769

Mittapiirros



