



CoreLine Projector

ST150T LED22S-23-/840 PSU BK

CoreLine Projector, 24 В, 2200 лм, 4000 К, Ширина светового пучка 24°, Черный и черный

Модельный ряд светильников CoreLine Projector разработан для освещения небольших магазинов, мясных лавок, продуктовых магазинов. Современный дизайн и привлекательная стоимость этих светильников позволяют легко перейти на светодиодное освещение. Светильники создают эффект естественного света для акцентного освещения. Они также обеспечивают постоянную экономию электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы, благодаря чему являются экологичным и лучшим по соотношению цена/качество решением. Светильники CoreLine легко устанавливать на стандартной шине или с помощью соединителя для поверхностного монтажа.

Данные о продукции

Общая информация		Соответствие стандарту EU RoHS		Да
Сменный источник света	Нет	Технические характеристики освещения		
Количество единиц ПРА	1 шт.	Светоотдача	2 200 лм	
Драйвер в комплекте	Да	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К	
Осветительная технология	LED	Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/В	
Лестница ценности	Значение	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80	
Маркировка CE	Да	Ширина светового пучка источника света	24 °	
Гарантийный период	5 лет	Цвет источника света	Нейтральный белый 840	
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Оптический тип	Ширина светового пучка 24°	
Сертификат ENEC	-	Светораспределение светильника	24°	
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °С, продолжительность 5 с	Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable	

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- В
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	24 В
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- В
Пусковой ток	8,7 А
Время пуска	125 ms
Энергопотребление	24 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Проходной разъем 3-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	40

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Черный и черный
Покрытие оптической крышки	Текстурное
Общая длина	0 мм
Общая ширина	180 мм
Общая высота	159 мм
Общий диаметр	85 мм

Размеры (высота x ширина x глубина)	159 x 180 x 0 mm
-------------------------------------	------------------

Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM<3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,7 %
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK
Полное название продукта	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK
Полный код продукта	871869979068499
Код заказа	912401483218
Материал № (12NC)	912401483218
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699790684
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718699790769

CoreLine Projector

Чертеж размеров

