



CoreLine Projector

ST150T LED22S-23-/840 PSU WH

CoreLine Projector, 24 W, 2200 lm, 4000 K, Keilakulma 24°, Valkoinen ja musta

CoreLine Projector on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-valaisimet myymälä- ja majoituskohteissa. Kiskokiinnitteisen valaisimen avulla voidaan korostaa haluttuja tuotteita tai kohteita. Selkeän muotoilun, integroidun ohjaimen ja 23–36 asteen avauskulman ansiosta CoreLine Projector soveltuu monenlaisiin kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 200 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	24 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 24°
Valaisimen valokeilan hajautus	24°
Häikäisyindeksi	Not applicable
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	24 W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevätavirtasäys	8,7 A
Kytkevätavika	125 ms
Virrankulutus	24 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Läpivientiliitin, 3-napainen

CoreLine Projector

Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	40

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen ja musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	180 mm
Kokonaiskorkeus	159 mm
Kokonaishalkaisija	85 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	159 x 180 x 0 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	0,7 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisasaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH
Koko tuotenimi	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH
Full EOC	871869979070799
Tilauskoodi	79070799
Tuotekoodi (12NC)	912401483220
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699790707
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718699790783

Mittapiirros



