



CoreLine Projector

ST150T LED22S-36-/840 PSU BK

CoreLine Projector, 24 W, 2200 lm, 4000 K, Keilakulma 36°,
Musta ja musta

CoreLine Projector on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-valaisimet myymälä- ja majoituskohteissa. Kiskokiinnitteisen valaisimen avulla voidaan korostaa haluttuja tuotteita tai kohteita. Selkeän muotoilun, integroidun ohjaimen ja 23–36 asteen avauskulman ansiosta CoreLine Projector soveltuu monenlaisiin kohteisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjauksyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	2 200 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	90 lm/W

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	36°
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 36°
Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Häikäisyindeksi	Not applicable
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220-240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	24 W
CLO-tehonkulutus	- W
Kytkevätvirtasäys	8,7 A
Kytkevät aika	125 ms
Virrankulutus	24 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liittäntä	Läpivientiliitin, 3-napainen

CoreLine Projector

Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä,16 A, tyyppi B	40

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Musta ja musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Teksturoitu
Kokonaispituus	0 mm
Kokonaisleveys	180 mm
Kokonaiskorkeus	159 mm
Kokonaishalkaisija	85 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	159 x 180 x 0 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM<3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,7 %
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L70

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei

Tuotetiedot

Tilausuotteen nimi	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK
Koko tuotenimi	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK
Full EOC	871869979072199
Tilauuskoodi	79072199
Tuotekoodi (12NC)	912401483222
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699790721
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718699790806

Mittapiirros



