



# CoreLine Projector

## ST150T LED22S-36-/840 PSU BK

36 ° - 840 nøytralhvitt - Power supply unit - Black and black

CoreLine Projector-serien med armaturer er utformet for å erstatte halogen- og CDM-standardbaserte lyskaster. De rene linjene og den attraktive total kostnaden hjelper kunder med å bytte til LED. Disse armaturene skaper en naturlig belysningseffekt til bruk i områder med aksentbelysning. De gir også øyeblikkelige energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gir mer deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. De er enkle å installere på en standardskinne eller med en kontakt for overflatemontering.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskjeglevinkel for lyskilde	36 °
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/strømenhet/transformator	PSU [ Power supply unit]
Driver inkludert	Ja
Optikktype	36 [ strålningsvinkel 36°]
Lysstrålespredning fra armatur	36°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Gjennomkoblingskontakt, 3-pols
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødestrøm	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	-

Garantiperiode	5 år
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	40
RoHS-merke	RoHS mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	24 W
Strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	8,7 A
Startstrømtid	125 ms
Strømfaktor (min.)	0,9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

# CoreLine Projector

## Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	0 mm
Total bredde	180 mm
Total høyde	159 mm
Diameter - totalt	85 mm
Farge	Black and black

## Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [ Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [ 0.2 J standard]

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2200 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	90 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	24 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

## Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869979072199
Produktnavn for bestilling	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK
EAN/UPC – produkt	8718699790721
Bestillingskode	79072199
EI-nummer	3201435
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	912401483222
Nettvekt (stykk)	0,710 kg





## Målskisse



CoreLine Projector ST150T


# CoreLine Projector

## Fotometriske data



IFPC1\_ST150T1xLED22S840WB

IFAS1\_ST150T1xLED22S840WB



IFCC1\_ST150T1xLED22S840WB

