



Ledinaire Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU L600

Ledinaire Waterproof, 16.5 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Opaliserad, IP65, IK08

Ledinaire-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Produktdata


Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	-
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	Ja
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på lättantändliga ytor
ENEC-märkning	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	1 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	840 neutralvit

Optiktyp	-
Armaturens ljusstrålefördelning	-
Enhetlig bländmärkning	Not applicable
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	37 A
Ingåendetid	1 ms
Effektförbrukning	16,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	2-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	10

Ledinaire Waterproof

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	627 mm
Total bredd	64 mm
Total höjd	78 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	78 x 64 x 627 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5

Måttskiss



Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	1 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L65
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	WT060C LED18S/840 PSU L600
Fullständigt produktnamn	WT060C LED18S/840 PSU L600
Full EOC	871869938910999
Beskrivning av lokal kod	7214739
Beställningsnummer	38910999
Materialnummer (12NC)	912401483225
Lokal kod	7214739
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699389109
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718699389161

Ledinaire Waterproof

