

PHILIPS

Lighting



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 33 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Opálové provedení, IP65, IK08, TW1

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	-
Včetně předřadníku	Ano
Průchozí drátování	Průchozí vedení, 1 fáze
Lighting Technology	LED
Vrstva	Hodnota
Značka CE	Ano
Záruční lhůta	3 roky
Značka hořlavosti	Pro montáž na snadno hořlavé povrchy
Značka ENEC	-
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Světelný tok	3 600 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥80
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- stupňů
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	-
Divergence světelného paprsku svítidla	-
Jednotné hodnocení oslnění CEN	Not applicable

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	- W
Průměrná spotřeba energie CLO	- W
Náběhový proud	37 A
Doba náběhového proudu	1 ms
Spotřeba energie	33 W
Účinnost (zlomek)	0.9

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Připojení	Zasunovací konektor dvoupólový
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	10

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	-20 až +40 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ano

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Šedá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková délka	1 186 mm
Celková šířka	64 mm
Celková výška	86 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	86 x 64 x 1186 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	1 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L65


Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Označení a balení

Objednací název produktu	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Celý název výrobku	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Full EOC	871869938913099
Objednací kód	38913099
Číslo materiálu (12NC)	912401483228
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699389130
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718699389192

Rozměrové výkresy



LEDINAIRE WT060C Waterproof

