



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 33 В, L1200 mm, 3600 лм, 4000 К, Опаловый, IP65, IK08, TW1

Никаких сложностей, высокая надежность и качество работы — в этом прелесть светильника LEDINAIRE. LEDINAIRE привносит простоту в вашу жизнь, обеспечивая только самое основное. Мы не тратим средства на то, что вам не нужно: никаких ярких упаковок или бесполезных брошюр. Мы предлагаем ассортимент популярных бюджетных светодиодных решений, обеспечивая соответствие цены вашему бюджету и соответствие нашей продукции самым высоким стандартам. Такой серьезный подход к световым решениям гарантирует, что вы получите именно то, что заказали — надежность, доступность и энергоэффективность. Разработанный для задач общего освещения, прочный водонепроницаемый светильник LEDINAIRE WT060C представляет собой бюджетное энергосберегающее светодиодное решение для влажных и пыльных сред.

Данные о продукции

Общая информация		Знак пожароопасности	
Сменный источник света	Нет		Для монтажа на легковоспламеняющихся поверхностях
Количество единиц ПРА	-	Сертификат ENEC	-
Драйвер в комплекте	Да	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °С, продолжительность 5 с
Внутренняя проводка электропитания светильника	Внутренняя проводка, 1-фазная	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Осветительная технология	LED	Технические характеристики освещения	
Лестница ценности	Значение	Светоотдача	3 600 лм
Маркировка CE	Да	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Гарантийный период	3 года		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Эффективность (номинальная) (ном.)	110 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Ширина светового пучка источника света	- °
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	-
Светораспределение светильника	-
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- В
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	- В
Пусковой ток	37 А
Время пуска	1 ms
Энергопотребление	33 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем 2-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	10

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +40 °С
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Да

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Поликарбонат
Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Серый
Покрытие оптической крышки	Опаловый
Общая длина	1 186 мм

Общая ширина	64 мм
Общая высота	86 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	86 x 64 x 1186 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	1 %
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	7,5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L65

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности T _q	25 °С
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии

Название продукта для заказа	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Полное название продукта	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Полный код продукта	871869938913099
Код заказа	912401483228
Материал № (12NC)	912401483228
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699389130
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8718699389192

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Чертеж размеров

