



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 51 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Opal, IP65, IK08

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Lyskildens spredningsvinkel	– °
Antal forkoblingsenheder	–	Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Driver inkluderet	Ja	Optiktype	–
Lighting Technology	LED	Lampens lysstrålespedning	–
Plan	Værdi	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
CE-mærke	Ja	Drift og el	
Garantiperiode	3 år	Indgangsspænding	220–240 V
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
ENEC-mærke	–	Indledende CLO-strømforbrug	– W
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s	Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	– W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Startstrøm	37 A
Lysteknisk		Starttid	1 ms
Lysstrøm	5.600 lm	Strømforbrug	51 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Effektfaktor (brøk)	0.9
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110 lm/W	Tilslutning	Push-in-stik, 2-polet

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	10
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.466 mm
Samlet bredde	64 mm
Samlet højde	78 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	78 x 64 x 1466 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Målskitse



Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1 %
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L65
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmningsniveau	Ikke relevant
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Produktdata	
Ordreproduktnavn	WT060C LED56S/840 PSU L1500
Det fulde produktnavn	WT060C LED56S/840 PSU L1500
Full EOC	871869938914799
Ordrekode	38914799
Materialenr. (12NC)	912401483229
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699389147
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718699389208

LEDINAIRE WT060C Waterproof

