



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500

840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	- °	Garantiedauer	3 Jahre
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Konstante Lichtabstrahlung	Ja
Lichtquelle austauschbar	Nein	Max Anzahl pro Sicherungsautomat	10
Anzahl Vorschaltgeräte	-	RoHS-Zeichen	RoHS mark
Betriebsgerät	PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]	Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Betriebsgerät inklusive	Ja	Elektrische Kenndaten	
Optiktyp	nein [-]	Eingangsspannung	220-240 V
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Steuerungsschnittstelle	-	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 2-polig	Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Kabel	No	Einschaltstrom	37 A
IEC-Schutzart	Schutzklasse II	Einschaltzeit	1 ms
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Leistungsfaktor (min.)	0.9
Entflammbarkeitszeichen	FF [For mounting on easy flammable surfaces]	Dimmen	
CE-Zeichen	ja	Dimmbar	Nein
ENEC-Zeichen	Nein		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Polycarbonat
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Stainless steel
Veredelung optische Abdeckung/Linse	Opal
Gesamte Länge	1466 mm
Gesamte Breite	64 mm
Gesamte Höhe	78 mm
Farbe	Grau

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandal-geprüft]

Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	5600 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W
Init. korr. Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Initialer Farbraum	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Systemleistung	51 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)


Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer	7,5 %
Nutzlebensdauer von 50.000 h	
Lichtstromstabilität während der	L65
Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Produkt Daten

Gesamt-Produktcode	871869938914799
Bestell-Produktname	WT060C LED56S/840 PSU L1500
EAN/UPC - Produkt	8718699389147
Bestellcode	38914799
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	912401483229
Nettogewicht (Einzelteil)	0,721 kg



Abmessungsskizzen



Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

