



Ledinaire Panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)

Η σειρά Philips Ledinaire Panel Gen4 (RC065B) διαθέτει μια επιλογή από άμεσα διαθέσιμα δημοφιλή φωτιστικά LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή. Αξιοπίστα, ενεργειακά αποδοτικά και οικονομικά, αυτά τα πάνελ φωτισμού Ledinaire LED τελευταίας γενιάς, με διαστάσεις 600 x 600 mm έχουν σχεδιαστεί για διάχυτο και άνετο φωτισμό σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών γενικού φωτισμού. Η σειρά με τα πάνελ φωτισμού Ledinaire διατίθεται επίσης με εξαρτήματα για εύκολη εγκατάσταση σε διαφορετικούς τύπους οροφής – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Lighting Technology	LED
Βαθμίδα	Αξία
Σήμανση CE	Ναι
Περίοδος εγγύησης	3 έτη
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες
Σήμανση ENEC	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	3.400 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K


Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	90 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	≥80
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	120 μοίρα(ες)
Χρώμα πηγής φωτός	840 Ουδέτερο λευκό
Τύπος οπτικού συστήματος	Γωνία δέσμης 110°
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	113°
Βαθμός Συνδυασμένης Θάμβωσης	22
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	38 W
Average CLO power consumption	38 W
Ρεύμα εκκίνησης	5 A
Χρόνος εκκίνησης	0,055 ms
Κατανάλωση ενέργειας	38 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.9

Ledinaire Panel

Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων
Καλώδιο	-
Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	40
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 έως +35 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Διάταξη οδήγησης/τροφοδοτικά/μετασχηματιστής	Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off)
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό περιβλήματος	Εξηλασμένο αλουμίνιο
Υλικό ανακλαστήρα	-
Υλικό οπτικού συστήματος	Πολυμεθυλομεθακρυλικό
Τύπος εξαρτ. καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	-
Fixation material	-
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Ανάγλυφο
Συνολικό μήκος	597 mm
Συνολικό πλάτος	597 mm
Συνολικό ύψος	39 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	39 x 597 x 597 mm
Έγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK02 [0,2 J Τυπικό]
Sustainability rating	-
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες	0,4 %
Ποσοστό αστοχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	7,5 %
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L70
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Απόδοση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος T _a	25 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
Πλήρες όνομα προϊόντος	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
Full EOC	871869979180399
Κωδικός παραγγελίας	79180399
Αρ. υλικού (12NC)	912401483245
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699791803
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
EAN/UPC - Κιβώπο	8718699791810

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Ledinaire Panel

