



Panel Ledinaire

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)

Rad panelov Philips Ledinaire 4. generácie (RC065B) obsahuje výber oblúbených štandardných LED svetidiel, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou kvality typickou pre spoločnosť Philips a výhodnou cenou. Ide o spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné riešenie. Panelové LED svetidlá Ledinaire sú k dispozícii v rozmeroch 600 × 600 mm, vďaka čomu sú tieto svetidlá ideálnou voľbou pre širokú škálu aplikácií celkového osvetlenia. Náš rad panelového osvetlenia Ledinaire je k dispozícii aj s príslušenstvom na jednoduchú montáž na rôzne typy stropov – presne to, čo potrebujete.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Index podania farieb (CRI)	
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie		≥80
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Vrátane napájača	Áno	Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Technológia osvetlenia	LED	Typ optiky	Uhol vyžarovania 110°
Hodnotový rebríček	Hodnota	Rozptyl svetelného lúča svetidla	113°
Značka CE	Áno	Jednotná miera oslnenia CEN	22
Záručná lehota	3 roky	Prevádzkové a elektrické	
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy	Vstupné napätie	220-240 V
Značka ENEC	-	Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	Počiatočná spotreba pri CLO	38 W
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Priemerná spotreba pri CLO	38 W
Svetelné technické		Nárazový prúd	5 A
Svetelný tok	3 400 lm	Čas zapínania	0,055 ms
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K	Spotreba	38 W
Merný výkon (menovitý) (nom.)	90 lm/W	Účinnosť (zlomok)	0.9
		Zapojenie	Zástrčný konektor, 2 pólový

Panel Ledinaire

Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	40

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Teleso: lisovaný hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymetylmetakrylát
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Textúrovaná
Celková dĺžka	597 mm
Celková šírka	597 mm
Celková výška	39 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	39 x 597 x 597 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,4 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	7,5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L70


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
Úplný názov produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
Úplný kód produktu	871869979180399
Objednávkový kód	79180399
Č. materiálu (12NC)	912401483245
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699791803
Čitateľ – počet balení v krabici	4
EAN/UPC – balenie	8718699791810

Rozmerový obrázok



Panel Ledinaire

