



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT055C LED56S/840 PSU L1500

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 51 W, L1500 mm, 5600 lm,
4000 K, Opal, IP65, IK08

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	– Grad
Anzahl Vorschaltgeräte	–	Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß
Betriebsgerät inklusive	Ja	Optik	–
Beleuchtungstechnologie	LED	Abstrahlungswinkel Leuchte	–
Value Ladder	Good	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	19
CE-Zeichen	Ja	Betrieb und Elektrik	
Garantiedauer	3 Jahre	Eingangsspannung	220 bis 240 V
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
ENEC-Zeichen	–	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	– W
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	– W
EU RoHS-konform	Ja	Einschaltstrom	37 A
Lichttechnische Daten		Einschaltzeit	1 ms
Lichtstrom	5.600 lm	Energieverbrauch	51 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W	Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 2-polig

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	10
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Grau
Veredelung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	1.476 mm
Gesamte Breite	36 mm
Gesamte Höhe	46 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	46 x 36 x 1476 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	1 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	7,5 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L65
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	WT055C LED56S/840 PSU L1500
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT055C LED56S/840 PSU L1500
Gesamt-Produktcode	871869979300599
Bestellcode	79300599
Material-Nr. (12NC)	912401483252
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699793005
Zähler - Pakete pro Außenkarton	18
EAN Umverpackung	8718699793067

Abmessungsskizzen

LEDINAIRE WT060C Waterproof

