



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 51 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Opalizowany, IP65, IK08, TW1

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie nowoczesnego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Jest to oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych, a przy tym niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo. Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do ogólnego oświetlenia parkingów, garaży, pomieszczeń magazynowych i przemysłowych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności, gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65.


Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie ENEC	
Wymienne źródło światła	Nie	Test rozżarzonym drutem	-
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	-	Zgodność z normą UE RoHS	Temperatura 650°C, czas 5 s
W zestawie sterownik	Tak		Tak
Okablowanie przelotowe	Okablowanie przelotowe 1-fazowe	Dane techniczne oświetlenia	
Lighting Technology	LED	Strumień Świetlny	5 600 lm
Tier	Wartość	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Znak CE	Tak	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110 lm/W
Okres gwarancji	3 lata	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach łatwopalnych	Kąt rozsyłu źródła światła	- °
		Barwa źródła światła	840 neutralna biel

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Typ optyki	-
Kąt rozsyłu światła oprawy	-
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	19
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	- W
Średnie zużycie energii CLO	- W
Prąd rozruchowy	37 A
Czas rozruchu	1 ms
Zużycie energii	51 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkozłączka 2-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	10
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatör	Zasilacz (wł./wyl.)
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	-
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Kolor Korpusu	Szary
Wykończenie klosza/soczewki	Opalizowany
Całkowita długość	1 476 mm
Całkowita szerokość	36 mm
Całkowita wysokość	50 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	50 x 36 x 1476 mm

Rysunki techniczne



Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L65
Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500
Pełna nazwa produktu	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500
Full EOC	871869979301299
Kod zamówienia	79301299
Materiał Nr (12NC)	912401483253
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699793012
Numerator - Packs per outer box	18
EAN/UPC – Opakowanie	8718699793074

LEDINAIRE WT060C Waterproof

