



CustomCreate Pendant

PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR

Premium White con CRI ≥ 90 , Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Ottica 60°, Grigio

I rivenditori vogliono creare un'atmosfera attraente e valorizzare la merce esposta nei propri punti vendita con la giusta illuminazione e piacevoli abbinamenti di prodotti. Gli apparecchi a sospensione consentono di attrarre l'attenzione su un'area specifica del punto vendita e possono essere utilizzati per creare zone distinte. CustomCreate offre i vantaggi della tecnologia LED più aggiornata, permette di illuminare aree del punto vendita con ottiche FreshFood dedicate e di creare numerosi effetti ed intensità luminose grazie ai riflettori integrati PerfectAccent. Inoltre, per rispecchiare perfettamente l'ambiente e l'immagine del punto vendita, è possibile personalizzare totalmente e cambiare facilmente texture, colore, traslucidità e forma dei prodotti senza spegnere l'illuminazione o smontare l'apparecchio.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio ENEC	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Numero di riduttori	1 unità	Conformità a RoHS EU	Sì
Driver incluso	Sì	Dati tecnici di illuminazione	
Lighting Technology	LED	Flusso luminoso	2.654 lm
Tier	Performance	Temperatura del colore correlata	3000 K
Marchio CE	Sì	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93 lm/W
Periodo di garanzia	5 anni	Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Marchio di infiammabilità	-		

CustomCreate Pendant

Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	60 °
Colore sorgente luminosa	Premium White con CRI ≥90
Tipo di ottica	Ottica 60°
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	60°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W
Consumo energetico CLO medio	- W
Corrente di spunto	20,4 A
Tempo di spunto	195 ms
Consumo energetico	28,6 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore angolare esterno
Cavo	Cavo 3,0 m senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI
Controlli e interfacce	DALI
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Lunghezza complessiva	0 mm
Larghezza complessiva	200 mm
Altezza complessiva	280 mm

Diametro complessivo	200 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	280 x 200 x 0 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.42, 0.39) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,01 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	digitale
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR
Nome completo prodotto	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR
Full EOC	871869979214500
Descrizione codice locale	79214500
Codice d'ordine	79214500
Codice materiale (12NC)	912500100447
Codice locale	79214500
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699792145
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699792145

CustomCreate Pendant

Disegno tecnico

