



CustomCreate

PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR

PremiumWhite med CRI ≥ 90 , Nätaggregat med DALI-gränssnitt, 60° spridningsvinkel, Grå

Pendelarmaturer från CustomCreate ger butiken en tilltalande atmosfär och framhäver varorna som finns i butiken genom att skapa olika zoner och fånga uppmärksamheten från kunderna. Armaturen innehåller den senaste LED-tekniken och du får tillgång till flera nya ljuseffekter och -intensiteter tack vare de inbyggda PerfectAccent-reflektorerna. Dessutom går det att anpassa färg, translucens, mönster och form på produktens yta så att den matchar butiksmiljön och varumärket. Den yttre skärmen kan enkelt ändras utan man behöver släcka lampan eller ta ned armaturen.

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljusflöde	2 654 lm
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Driftdon ingår	Ja	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93 lm/W
Lighting Technology	LED	Färgåtergivningsindex	>90
Värdetrappa	Prestanda	Ljuskällans spridningsvinkel	60 °
CE-märkning	Ja	Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥ 90
Garantitid	5 år	Optiktyp	60° spridningsvinkel
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Armaturens ljusstrålefördelning	60°
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Enhetlig bländmärkning	Not applicable
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Drift och elektricitet	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsspänning	220-240 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz

Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	20,4 A
Ingåendetid	195 ms
Effektförbrukning	28,6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Yttre kontakt
Kabel	Kabel 3,0 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) 24 (max)	

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Grå
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	0 mm
Total bredd	200 mm
Total höjd	280 mm
Total diameter	200 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	280 x 200 x 0 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
------------------------	------------------

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,01 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	0 % (digital)
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR
Fullständigt produktnamn	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR
Full EOC	871869979214500
Beställningsnummer	79214500
Materialnummer (12NC)	912500100447
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699792145
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718699792145

Måttskiss



