



HID-HeavyDuty BHL til HPL- og HPI- kviksølvlamper

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126


Indkapslede elektromagnetiske forkoblinger (kobber/jern) til lyskilder af typen HPL, HPI (Plus) og SON-H

Produkt data

Drift og el		Det fulde produkt navn	
Indgangsspænding	230 V	Full EOC	871150091950230
Linjefrekvens	50 Hz	Beskrivelse af lokal kode	2049012662
Indgangsfrekvens	50 Hz	Ordrekode	91950230
Ledningsføring		Materialenr. (12NC)	913603920426
Stiktype	Skrue	Lokal ordrekode	2049012662
Godkendelse og anvendelsesområde		SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat	EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500919502
Produktdata		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
Ordreprodukt navn	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	EAN/UPC – kasse	8711500934604

HID-HeavyDuty BHL til HPL- og HPI-kviksølvlamper

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm
HD2-126					

