

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Tokozott elektromágneses réz/vas előtéték a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz

Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

Teljes terméknév	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Full EOC	871150091950230
Rendelési kód	91950230
Cikkszám (12NC)	913603920426
Helyi kód	BHL250L40
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500919502
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500934604

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm
HD2-126					

