




HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126


Герметизированные электромагнитные медно-железные ПРА для ламп HPL, HPI (Plus) и SON-H

Данные о продукции

Эксплуатационные и электрические характеристики		Полное название продукта		BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	
Входное напряжение	230 Вt	Полный код продукта		871150091950230	
Частота сети	50 Hz	Код заказа		913603920426	
Входная частота	50 Hz	Материал № (12NC)		913603920426	
		Нумератор — количество на упаковку		1	
		EAN/UPC — продукт/короб		8711500919502	
		Нумератор — упаковок на внешний короб		6	
		EAN/UPC — короб		8711500934604	
Соответствие требованиям и область применения					
Знаки утверждения		Маркировка CE Сертификат ENEC			
Данные об изделии					
Название продукта для заказа		BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126			

HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm

