




HID-HeavyDuty BHL för HPL/HPI

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Inkapslade elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för HPL-, HPI Plus- och SON-H-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

Fullständigt produktnamn	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Full EOC	871150091950230
Beskrivning av lokal kod	7900718
Beställningsnummer	91950230
Materialnummer (12NC)	913603920426
Lokal kod	7900718
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500919502
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500934604

HID-HeavyDuty BHL för HPL/HPI

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm
HD2-126					

