




HID -Βαρέως τύπου BHL για HPL/HPI

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI (Plus) και SON-H


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Καλωδίωση	
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγής προϊόντος	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

Πλήρες όνομα προϊόντος	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Full EOC	871150091953330
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	BHL400L40
Κωδικός παραγωγής	91953330
Αρ. υλικού (12NC)	913604920426
Τοπικός κωδικός	BHL400L40
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500919533
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500934703

HID -Βαρέως τύπου BHL για HPL/HPI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

