




HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Tokozott elektromágneses réz/vas előtéték a HPL, HPI (Plus) és SON-H lámpákhoz

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Kábelezés	
Csatlakozó típusa	Csavar
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

Teljes terméknév	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Full EOC	871150091953330
Rendelési kód	91953330
Cikkszám (12NC)	913604920426
Helyi kód	BHL400L40
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500919533
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500934703

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI-hez

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

