




HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Innkapslede forkoblinger i elektromagnetisk kopper/jern for HPL-, HPI (Plus)- og SON-H-lamper


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Inngangsfrekvens	50 Hz
Kabling	
Tilkoblingstype	Skrue
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merke ENEC-sertifikat
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

Fullstendig produktnavn	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Full EOC	871150091953330
Lokal kodebeskrivelse	3584044
Bestillingskode	91953330
Materialenr. (12NC)	913604920426
Lokal bestillingskode	3584044
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500919533
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8711500934703

HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

