




HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Obudowane, elektromagnetyczne, miedziane/żelazne stateczniki do zastosowania w lampach HPL, HPI (Plus) oraz SON-H


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Okablowanie	
Rodzaj złącza	Śruba
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

Pełna nazwa produktu	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Full EOC	871150091953330
Kod zamówienia	91953330
Materiał Nr (12NC)	913604920426
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500919533
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8711500934703

HID-HeavyDuty BHL HPL/HPI

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

