



HID-HeavyDuty BHL för HPL/HPI

BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Inkapslade elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för HPL-, HPI Plus- och SON-H-lampor


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz
Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv
Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

Fullständigt produktnamn	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151
Full EOC	871150091953330
Beskrivning av lokal kod	7900813
Beställningsnummer	91953330
Materialnummer (12NC)	913604920426
Lokal kod	7900813
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500919533
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500934703

HID-HeavyDuty BHL för HPL/HPI

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm

