


# PHILIPS

## Lighting



# HID sytyttimet

## SI 54 360-415V 50/60HZ

HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin


### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	54
Lampputyyppi	HPI
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	380 - 415 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Sytytystyyppi	Parallel
Sytytyspulssien määrä	1
Sytytysjännite (suurin)	1,5 kV
Reagoitijännite	330 V
Verkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Tehohäviöt (nim.)	1.0 W
Johdotus	
Kaapelikapasiteetti, johdot laitteesta lamppuun (nim.)	120 nF
Johdon nauhan pituus	6.0 mm
Liitälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.70-2.50 mm <sup>2</sup>
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitälaitte-lamppu-järjestelmän teho	2000 W

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	75 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SNI-115
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150091548130
Tilaustuotteen nimi	SI 54 380-415V 50/60Hz
EAN/UPC - tuote	8711500915481
Tilaukoodi	91548130
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	20
Materiaalinumero (12NC)	913619149966
Nettopaino (kappale)	0,083 kg

## HID sytyttimet

### Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

SI 54 380-415V 50/60Hz

