




HID-CSLS Control SDW

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

Sterownik elektroniczny CSLS do obsługi - wraz ze statecznikami elektromagnetycznymi HID-Basic lub HID-HeavyDuty - lamp SDW-T (WhiteSON)

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Stosowanie CSLS i HID BASIC w określonych warunkach klimatycznych: ograniczone w normalnych warunkach
- Stosowanie CSLS i HID Heavy Duty w określonych warunkach klimatycznych: używać opraw przystosowanych do dużej wilgotności (nie kropłoszczelnych)


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Okablowanie	
Długość przewodu od urządzenia do lampy	0,50 m
Rodzaj złącza	Śruba
Temperatura	
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	90 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	90 °C
Certyfikaty i zastosowania	
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat VDE-EMV Certyfikat CB

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150090808730
Kod zamówienia	90808730
Materiał Nr (12NC)	913619179966
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500908087
Numerator - Packs per outer box	18
EAN/UPC - Opakowanie	8711500908094

HID-CSLS Control SDW

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

