



Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Elektronická řídicí jednotka CSLS pro kombinaci s impregnovanými (HID "BASIC") nebo zapouzdřenými (HID "Heavy Duty") elektromagnetickými předřadníky

Varování a bezpečnost

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	0,50 m
Typ konektoru	Šroubové
Teplota okolí	
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	90 °C
Maximální teplota (max.)	90 °C
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát VDE-EMV Certifikát CB

Označení a balení	
Objednací název produktu	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150090870430
Objednací kód	90870430
Číslo materiálu (12NC)	913619189966
Místní kód	CSLS100
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500908704
Číslování SAP – balení v krabici	18
Pouzdro – EAN/UPC	8711500908711

Řídicí jednotka HID-CSLS pro SDW

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

