



HID-CSLS Μονάδα Ελέγχου για Λαμπτήρες SDW

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

CSLS electronic control unit with impregnated (HID 'BASIC') or encapsulated (HID 'Heavy Duty') electromagnetic ballasts

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	0.50 m
Τύπος βύσματος	Βιδωτό
Θερμοκρασία	
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	90 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	90 °C
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποιητικό VDE-EMV Πιστοποιητικό CB

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150090870430
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CSL100
Κωδικός παραγγελίας	90870430
Αρ. υλικού (12NC)	913619189966
Τοπικός κωδικός	CSL100
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500908704
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	18
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500908711

HID-CSLS Μονάδα Ελέγχου για Λαμπτήρες SDW

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

