


PHILIPS

Lighting



HID-CSLS- ohjausyksikkö SDW- lampuille

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

CSLS elektroninen ohjausyksikkö, jossa on kyllästetty (HID "BASIC") tai eristetty (HID "Heavy Duty") sähkömagneettinen virranrajoitin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lampputyyppi	SDW-T
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Reagoitajännite	210 V
Verkköjännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-4%+9%
Verkköjännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10%+10%
Ulostulojännitteen huippuarvo (maks.)	4500 V
Tehohäviöt (nim.)	4.0 W
Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lampuun	0,50 m
Johdon nauhan pituus	6.0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.50-2.50 mm ²
Kaapelin kapasiteetti, lähtöjohdoista maadoitukseen (nim.)	50 pF

Liitintyyppi	Screw
--------------	-------

Järjestelmän ominaisuudet

Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	100 W
---	-------

Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	65 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	90 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	90 °C

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Tärinästandardi	IEC68-2-6 F c
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä VDE-EMV sertifikaatti CB sertifikaatti

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150090870430
Tilaustuotteen nimi	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

HID-CSLS-ohjausyksikkö SDW-lampuille


EAN/UPC – tuote	8711500908704
Tilauskoodi	90870430
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	18

Materiaalinumero (12NC)	913619189966
Nettopaino (kappale)	0,259 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Säänkestävyys: CSLS + HID "BASIC": sisäänrakennetut kohteet, joiden käyttöolosuhteet ovat normaalit
- Säänkestävyys: CSLS + HID "Heavy Duty": valaisimissa normaaleissa kosteusolosuhteissa (ei tippuvedenpitävä)

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

