



Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz

Elektronikus gyújtó HID 'BASIC' vagy HID 'Heavy Duty' elektromágneses előtétekkel SDW-T fényforrásokhoz

Figyelmeztetések és biztonság

- Klimatikus alkalmazás:
- CSLS + HID "BASIC": csak normál körülmények között építhető be
- CSLS + HID "Heavy Duty": nedves viszonyokhoz alkalmas lámpatestekben használható (nem védett csepegő víz ellen)


Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	0,50 m
Csatlakozó típusa	Csavar
Hőmérséklet	
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	90 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	90 °C
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés VDE-EMV tanúsítvány CB tanúsítvány

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Teljes terméknev	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150090870430
Rendelési kód	90870430
Cikkszám (12NC)	913619189966
Helyi kód	CSLS100
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500908704
Számláló – csomag külső dobozonként	18
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500908711

Előtétek SDW-T fényforrásokhoz

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

