




# Tändare för gasurladdningslampor

## SI 51 220-240V 50/60HZ

HID-tändare för seriekopplade system


### Produktdata

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Drift och elektricitet</b>     |                             |
| Ingångsspänning                   | 220–240 V                   |
| Line Frequency                    | 50 to 60 Hz                 |
| Ingångsfrekvens                   | 50–60 Hz                    |
| <b>Kabalage</b>                   |                             |
| Kopplingstyp                      | Skruv                       |
| <b>Temperatur</b>                 |                             |
| Omgivningstemperatur              | –20 °C till +75 °C          |
| T-Case max. (max)                 | 80 °C                       |
| <b>Mekanik och armaturhus</b>     |                             |
| Armaturhus                        | SNI-85                      |
| <b>Användning och godkännande</b> |                             |
| Godkännandemärkningar             | CE-märkning ENEC-certifikat |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Produktdata</b>                        |                        |
| Beställningsproduktnamn                   | SI 51 220-240V 50/60Hz |
| Fullständigt produktnamn                  | SI 51 220-240V 50/60HZ |
| Full EOC                                  | 871150091553530        |
| Beskrivning av lokal kod                  | 7902161                |
| Beställningsnummer                        | 91553530               |
| Materialnummer (12NC)                     | 913619519966           |
| Lokal kod                                 | 7902161                |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                      |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8711500915535          |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 48                     |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8711500908353          |

# Tändare för gasurladdningslampor

## Måttskiss



| Product                | D1     | C1      | A1      | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SI 51 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 84,5 mm | 65,0 mm | 41,0 mm |

