



HID sytyttimet

SI 52 220-240V 50/60HZ

HID-sytyttimet sarjajärjestelmiin

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	52
Lampputyyppi	HPI
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Sytytystyyppi	Parallel
Sytytyspulssien määrä	1
Sytytysjännite (suurin)	0,75 kV
Reagoitijännite	190 V
Verkojännitteen suorituskyky (vaihtovirta)	-8% - +6%
Verkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10% - +10%
Tehohäviöt (nim.)	1.0 W
Johdotus	
Kaapelikapasiteetti, johdot laitteesta lamppuun (nim.)	35 nF
Johdon nauhan pituus	6.0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	0.70-2.50 mm ²
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	1000 W

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	75 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	80 °C
T-varastointi (min.)	-25 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	80 °C


Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	SNI-85

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150091554230
Tilaustuotteen nimi	SI 52 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - tuote	8711500915542
Tilauuskoodi	91554230
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Osoittaja - pakkauksia ulommassa laatikossa	48
Materiaalinumero (12NC)	913619529966
Nettopaino (kappale)	0,060 kg

HID sytyttimet

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 52 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

SI 52 220-240V 50/60Hz

