



# KVG Zündgeräte

## SN 59 220-240V 50/60HZ

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

### Produkt Daten

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Betrieb und Elektrik</b> |                  |
| Eingangsspannung            | 220 bis 240 V    |
| Netzfrequenz                | 50 to 60 Hz      |
| Eingangsfrequenz            | 50 bis 60 Hz     |
| <b>Verdrahtung</b>          |                  |
| Anschlusstyp                | Schraubanschluss |
| <b>Temperatur</b>           |                  |
| Umgebungstemperaturbereich  | -20 °C bis 75 °C |
| Gehäusetemperatur (Max)     | 80 °C            |
| <b>Mechanik und Gehäuse</b> |                  |
| Gehäuse                     | SNI-115          |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                                  |
| Zeichen & Zertifikate            | CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat |
| <b>Produktdaten</b>              |                                  |
| Bestell-Produktname              | SN 59 220-240V 50/60Hz           |
| Gesamtbezeichnung des Produkts   | SN 59 220-240V 50/60HZ           |
| Gesamt-Produktcode               | 871150091557330                  |
| Bestellcode                      | 91557330                         |
| Material-Nr. (12NC)              | 913619659966                     |
| Anzahl pro Verpackung            | 1                                |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste          | 8711500915573                    |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton  | 20                               |
| EAN Umverpackung                 | 8711500913487                    |

Abmessungsskizzen



| Product                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| SN 59 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 114,5 mm | 95,0 mm | 41,0 mm |

